

抗ウイルス・抗菌コーティングキット

Steri Crear RR

ステリクリア

ステリクリアRR — スポット用 —

Steri Crear RR

抗ウイルス
抗菌

簡単！抗菌剤を塗り込んで拭き取るだけ！

抗ウイルス抗菌作用が2年間継続！！

ステリクリアRRとは？

光のちからでウイルスや菌を分解・除去するコーティングキット

ステリクリアRRでコーティングすることで、室内や車内が24時間・365日続く”抗ウイルス・抗菌空間”に。

蛍光灯、LEDでも効果を発揮する可視光応答型光触媒技術です。消臭・防汚機能もあるので日々のお掃除も楽になります！

特許取得の光触媒技術で、光のない場所でも効果を発揮します。

一般的な光触媒は吸着効果がありませんが、ステリクリアRRは浮遊するウイルスや菌を吸着し分解します。

住宅全体が空気清浄機の役割を果たし、24時間ウイルスや菌、臭いの元を分解し続けます。





効果は取れない限り半永久

ステリクリアRRは、高密着の為簡単にはがれません。また施工後の見た目も変わらず何の影響もありません。住宅の場合、床面など摩擦が著しい場所は約3年から5年持続します。

ステリクリアRRは、各種ウイルスへの有効性を確認できた抗ウイルス抗菌コーティングキットです。

ステリクリアRRのウイルス減少効果

ステリクリアRRは昼夜問わず効果を発揮します。



各種ウイルスに多数実績がございます。詳しくはお問い合わせください。

— 使用方法 —

STEP1

電子機器類のボタンなどはスイッチ又は電源を切ってから行ってください。バックから清掃用除菌シートを取り出して対象物をきれいにしてください。

STEP2

抗菌シートを1枚取り出し対象物に対して優しく、均等に塗り込んでください。

STEP3

均一に塗り込んだら自然乾燥させます。(3分~15分)

STEP4

- 乾燥後拭き取りクロスで空拭きして完了です。
- 液体が白い為、塗り込み量が多いと余剰分の白い粉が残りますが、乾燥後に専用クロスで拭きあげるか、または水で濡らして優しく拭きあげて取り除いてください。

ステリクリアRR
Steri Crear RR

ステリクリアRR施工前→施工後 ATP表面清浄度レベル(RLU)

ATP検査とは、洗浄後の清浄度や衛生状態の判断に、迅速衛生検査ツールです。



Level	状態	表示数値
I	極めて清浄	0~10
II	とても清浄	11~30
III	普通	31~80
IV	やや汚い	81~200
V	汚い	201~500
VI	とても汚い	501~1000
VII	極めて汚い	1001~

食品衛生法基準をクリア!

ステリクリアRRは、食品衛生法に適合している光触媒コーティング剤です。

↓ 施工実績は下記QRコードから確認できます。



製造元：マーサーロック株式会社 TEL：026-285-0170

